


TS2454



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KLKD06 .../US



1 接続については備考を参照

DNV
DNV.COM/AF

製品特性

測定範囲	-100～600 °C	-148～1112 °F
プロセス接続	Ø 6 mm	
取付けた時の長さ EL	[mm]	200, (媒体温度 < 200 °C: 250)

アプリケーション

測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
最小取付深度	[mm]	15

電気的仕様

保護クラス	III	
-------	-----	--

測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L	[mm]	250
測定範囲	-100～600 °C	-148～1112 °F

精度 / 誤差

精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
----	-----	-------------------------

応答時間

応答速度 T05 / T09	[s]	12 / 34, (DIN EN 60751規格)
----------------	-----	---------------------------

使用環境条件

保護構造	IP 67	
------	-------	--

試験 / 認証

MTTF	[年]	11415.5
------	-----	---------

機械的仕様

重量	[g]	101.9
外形寸法	[mm]	Ø 6
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PFA / PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
プロセス接続	Ø 6 mm	
プローブ径	[mm]	6
取付けた時の長さ EL	[mm]	200, (媒体温度 < 200 °C: 250)

備考

備考	精度値は流水に適用	
梱包数	1 個	

TS2454



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KLKD06 .../US

認証

表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

ケーブル: 2 m, PTFE, 温度耐性 最大250°C迄

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

