


접속 케이블

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	56,2
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------




접속 케이블

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm




전기적 연결

케이블: 1,5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


연결부



전기적 연결 - Buchse



연결부



E11564



접속 케이블

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm