


TS2789



ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



製品特性		
測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
プロセス接続	接圧部 M5 おすねじ	
アプリケーション		
特長	金メッキ接点	
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
取付	固体用コンタクトセンサ	
電氣的仕様		
保護クラス	III	
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	3 / 8, (DIN EN 60751規格)
使用環境条件		
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	10 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	11415.5
機械的仕様		
重量	[g]	80.95
外装	ねじ切り形センサ	
外形寸法	[mm]	M5 / L = 26
ねじ規格	M5	
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
締付トルク	[Nm]	1.5
プロセス接続	接圧部 M5 おすねじ	
備考		
梱包数	1 個	

TS2789



ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

認証

表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

