


플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH050MSA0005C02



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
어플리케이션	CAN bus

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
저장온도 [°C]	-40...80
보호등급	IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	350	
크기	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
재질		PUR	
모듈형 본체 재질		PUR	
너트 재질		황동, 니켈도금함	
적합한 연결사슬		yes	
적합한 연결사슬		자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
		고정설치 위한 굴곡 반경	최소 5 x 케이블 직경
		운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
		구부러짐 간격	> 1 Mio.

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E11599



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTGH050MSA0005C02

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 6,8 mm, screen됨; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BK =	코어 색상 :
BU =	흑색
RD =	청색
WH =	적색
screen =	흰색
	화면