

TS2051




ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KCKD10-...../US/

廃止品 - 参考資料

代替品: TS2069

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F
取付けた時の長さ EL [mm]	42	

アプリケーション

特長	金メッキ接点	
測定素子	1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassB))	
媒体	液体及び気体	
最大許容圧力 [MPa]	16	
最大許容圧力についての注意	くい込み式アダプターの場合	
最小取付深度 [mm]	15	

電氣的仕様

保護クラス	III	
-------	-----	--

測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L [mm]	42	
測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F

精度 / 誤差

精度 [K]	± (0.30 K + 0.005 x t)	
--------	-------------------------	--

応答時間

応答速度 T05 / T09 [s]	6 / 25, (DIN EN 60751規格)	
--------------------	--------------------------	--

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25～80	
使用周囲温度に関する注意	接続ねじ切部に適用	
保護構造	IP 67	

機械的仕様

重量 [g]	113.2	
外形寸法 [mm]	Ø 10	
材質	ステンレス, FKM	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
プローブ径 [mm]	10	

TS2051



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KCKD10-...../US/

取付けた時の長さ EL [mm] 42

備考	
備考	精度値は流水に適用
梱包数	1 個
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

ケーブル: 2 m, FKM

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

