


TS2056



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KCID10-...../US/



DNV
DNV.COM/AF

製品特性		
測定範囲	-50～250 °C	-58～482 °F
プロセス接続	Ø 10 mm	
取付けた時の長さ EL	[mm]	42
アプリケーション		
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
最小取付深度	[mm]	15
電氣的仕様		
保護クラス	III	
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	42
測定範囲	-50～250 °C	-58～482 °F
測定範囲についての注意	静止: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	12 / 39, (DIN EN 60751規格)
使用環境条件		
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
MTTF	[年]	11415.5
機械的仕様		
重量	[g]	86.6
外形寸法	[mm]	Ø 10
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PFA / PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
プロセス接続	Ø 10 mm	
プローブ径	[mm]	10
取付けた時の長さ EL	[mm]	42
備考		
備考	精度値は流水に適用	
梱包数	1 個	

TS2056



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KCID10-...../US/

認証

表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

ケーブル: 2 m, PTFE

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

