


스플리터 박스

ProcessLine SB V4A 10m



전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	4
최대 전류 부하 합계 [A]	6

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----


작동 조건

주변온도 [°C]	-5...70
-----------	---------



스플리터 박스

ProcessLine SB V4A 10m

보호등급		IP 69K; (보호등급을 보장하기 위하여 사용되지 않는 소켓은 제 공된 보호 캡으로 덮어야 합니다.; 조임 토크: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)	
테스트 / 인증서			
MTTF		[년 (해)]	2487
기계적 데이터			
무게		[g]	2785,5
크기		[mm]	Ø 137,3 / L = 72
재질		나사식 부시 (bush): 스텐레스 (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O 링: EPDM; 보호 캡: PP	
모듈형 본체 재질		스텐레스	
포트 스플리터 박스 수		8	
커넥터 타입		M12	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	16 x LED, 황색
		작동	1 x LED, 녹색
액세서리			
구성 부품		보호 마개: M12	
비고			
비고		PELV에 의한 외부 전압공급	
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 10 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm ² + 16 x 0,34 mm ²			
전기적 연결 - 슬롯			
커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스			
			

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GN =	청색
GY =	녹색
PK =	회색
RD =	분홍색
VT =	적색
WH =	보라색
YE =	흰색
	황색

E11775

스플리터 박스

ProcessLine SB V4A 10m

