


접속 케이블

cable Plus and Minus crossed



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인	배선을 통해 프로그래밍할 수 있는 센서의 경우, 핀 1과 핀 3의 공급전압 극성을 변경합니다.
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	3

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	39,7
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------



접속 케이블

cable Plus and Minus crossed

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

