


TS4759



ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



CE

製品特性		
測定範囲	-30～180 °C	-22～356 °F
プロセス接続	接圧部 M5 おすねじ	
アプリケーション		
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
取付	固体用コンタクトセンサ	
電氣的仕様		
保護クラス	III	
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	-30～180 °C	-22～356 °F
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	3 / 8, (DIN EN 60751規格)
使用環境条件		
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
MTTF	[年]	12683.9
機械的仕様		
重量	[g]	159.6
外装	ねじ切り形センサ	
外形寸法	[mm]	M5
ねじ規格	M5	
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
プロセス接続	接圧部 M5 おすねじ	
備考		
梱包数	1 個	
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での表記をご参考願います。	

TS4759




ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

電気接続

ケーブル: 4 m, シリコン

接続



RD = 芯線色 : 赤
WH = 白