


E11026



소켓을 보유한 접속 케이블
ADOAA040VAS0010E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
비고		
포장당		1 갯수

E11026



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAA040VAS0010E04

전기적 연결


케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색