


## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0025H04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC088

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 어플리케이션

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                   |

## 전기적 데이터

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 동작 전압       | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4                   |

## 작동 조건

|      |      |                      |
|------|------|----------------------|
| 주변온도 | [°C] | -40...90             |
| 보호등급 |      | IP 67; IP 68; IP 69K |

## 테스트 / 인증서

|             |                  |                                                                        |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 진동 내구성      | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>주파수당 50 스윙 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브 |
| 쇼크 내구성      | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 6 쇼크 / -40 °C / 85 °C        |
| 지속적인 쇼크 내구성 | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크 / -20 °C / 50 °C                 |
| 급격한 온도변화    | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 주기                 |
| 염분 스프레이 테스트 | EN 60068-2-52 Kb | 자극정도 5 (4 테스트 주기)                                                      |

# E11075



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0025H04

| 기계적 데이터   |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 크기        | [mm] | 27 x 15 x 39 |
| 재질        |      | TPU          |
| 모듈형 본체 재질 |      | TPU          |
| 너트 재질     |      | 황동, 니켈도금함    |


| 비고  |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |

### 전기적 연결


케이블: 25 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



### 연결부



BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
WH =           청색  
                  흰색