


# E12457



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH120MSS0005H12



## 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

## 전기적 데이터

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 동작 전압 [V]       | < 30 AC/DC |
| 보호 클래스          | II         |
| 최대 전류 부하 합계 [A] | 1,5        |

## 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...90 |
| 보호등급      | IP 67    |

## 기계적 데이터

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|----------------------------------------------|---------|----------|-------------|---------|
| 무게 [g]           | 326                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 재질               | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 모듈형 본체 재질        | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 너트 재질            | 아연 주조합, 니켈도금함                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 적합한 연결사슬         | yes                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 적합한 연결사슬         | <table border="1"> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td><td>케이블 지름의 최소한 10 배</td></tr> <tr> <td>운행속도</td><td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td></tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td><td>&gt; 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td><td>360 °/m</td></tr> </table> | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배 | 운행속도 | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 | 구부러짐 간격 | > 2 Mio. | 비틀림에 대한 부하력 | 360 °/m |
| 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 구부러짐 간격          | > 2 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |
| 비틀림에 대한 부하력      | 360 °/m                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |      |                                              |         |          |             |         |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

# E12457



## 소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH120MSS0005H12

### 전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



### 연결부

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

|         |         |
|---------|---------|
|         | 코어 색상 : |
| BK =    | 흑색      |
| BN =    | 갈색      |
| BU =    | 청색      |
| GN =    | 녹색      |
| GY =    | 회색      |
| GY/PK = | 회색/핑크   |
| PK =    | 분홍색     |
| RD =    | 적색      |
| VT =    | 보라색     |
| WH =    | 흰색      |
| YE =    | 황색      |
| RD/BU = | 적색/청색   |