


## 접속 케이블

VDOGS040--S0005H04DOGH040MSS



## 어플리케이션

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                |

## 전기적 데이터

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 동작 전압 [V]       | 8...32 DC |
| 보호 클래스          | III       |
| 최대 전류 부하 합계 [A] | 4         |

## 작동 조건

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 주변온도 [°C]       | -40...80              |
| 주변 온도 (이동) [°C] | -20...80              |
| 보호등급            | IP 67; (연결 커넥터 플러그 인) |

## 기계적 데이터

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|----------------------------------------------|---------|----------|-------------|-----------|
| 무게 [g]           | 272,6                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 재질               | PA; 소켓: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 너트 재질            | 황동, 니켈도금함                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 적합한 연결사슬         | yes                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 적합한 연결사슬         | <table> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td><td>케이블 지름의 최소한 10 배</td></tr> <tr> <td>운행속도</td><td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td></tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배 | 운행속도 | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 | 구부러짐 간격 | > 5 Mio. | 비틀림에 대한 부하력 | ± 180 °/m |
| 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 구부러짐 간격          | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|



## 접속 케이블

VDOGS040--S0005H04DOGH040MSS

### 전기적 연결 - 소켓


커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터, 일자형



### 전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

