


광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

광화이버 레인지

[mm]

60

OBF

광화이버 레인지

[mm]

90

OCF (High Power)

광화이버 레인지

[mm]

650

OO50

광화이버 레인지

[mm]

300

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...70

기계적 데이터

무게

[g]

45

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M4

E20651



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	30
섬유(파이버) 배열		⊗
전선 심의 지름	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PE

액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M4 톱니 잠금 와셔: 2
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구:, E20600

비고	
포장당	1 갯수