


광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	작은 굽힘 반지름

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------	----------------------

OB50

광화이버 레인지 [mm]	20
---------------	----

OBF

광화이버 레인지 [mm]	25
---------------	----

OCF (High Power)

광화이버 레인지 [mm]	170
---------------	-----

OO50

광화이버 레인지 [mm]	60
---------------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...70
-----------	----------

기계적 데이터

무게 [g]	39,5
감지부 버전	일자형
감지부 직경 [mm]	3

E20711



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	10
섬유(파이버) 배열		⊙
전선 심의 지름	[mm]	2 x 0,5
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		PE

액세서리

액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구:, E20600
-----------	---------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------