


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 유리렌즈

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
어플리케이션	산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------	----------------------

OB50

광화이버 레인지 [mm]	400
---------------	-----

OBF

광화이버 레인지 [mm]	900
---------------	-----

OCF (High Power)

광화이버 레인지 [mm]	4000
---------------	------

OO50

광화이버 레인지 [mm]	1600
---------------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...70
-----------	----------

기계적 데이터

무게 [g]	47,5
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M4

E20753



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	30
섬유(파이버) 배열		●
전선 심의 지름	[mm]	1
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PE

액세서리		
구성 부품		육각형 너트: 4 x M4 톱니 잠금 와셔: 4
액세서리 (옵션)		광화이버용 절단기구:, E20600

비고		
포장당		1 갯수