


## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1 빛광선

## 어플리케이션

|        |           |
|--------|-----------|
| 디자인    | 횡단면 전환기   |
| 동작원리   | 투과형 센서    |
| 어플리케이션 | 작은 굽힘 반지름 |

## 범위

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 광화이버 애플 타입을 보유한 레인지 | OB50; OBF; OCF; OO50 |
|---------------------|----------------------|

## OB50

|               |     |
|---------------|-----|
| 광화이버 레인지 [mm] | 150 |
|---------------|-----|

## OBF

|               |     |
|---------------|-----|
| 광화이버 레인지 [mm] | 300 |
|---------------|-----|

## OCF (High Power)

|               |      |
|---------------|------|
| 광화이버 레인지 [mm] | 2040 |
|---------------|------|

## OO50

|               |     |
|---------------|-----|
| 광화이버 레인지 [mm] | 700 |
|---------------|-----|

## 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -40...70 |
|-----------|----------|

## 기계적 데이터

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 무게 [g]        | 61                                                                                    |
| 감지부 높이 [mm]   | 5                                                                                     |
| 감지부 너비 [mm]   | 20                                                                                    |
| 감지부 길이 [mm]   | 20                                                                                    |
| 프로브 치수 [mm]   | 5 x 20 x 20                                                                           |
| 총길이 [mm]      | 2000                                                                                  |
| 최소 탄성반경 [mm]  | 9                                                                                     |
| 섬유(파이버) 배열    |  |
| 전선 심의 지름 [mm] | 16 x 0,25                                                                             |
| 화이버 재질        | PMMA                                                                                  |
| 화이버 헤드 재질     | 알루미늄                                                                                  |
| 화이버 피복 재질     | PE                                                                                    |

# E20757



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

| 액세서리      |                     |
|-----------|---------------------|
| 액세서리 (옵션) | 광화이버용 절단기구:, E20600 |
| 비고        |                     |
| 포장당       | 1 갯수                |