


광화이버 투과형 센서용 감지부

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

어플리케이션

작은 굽힘 반지름

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OB50; OBF; OO50

OB50

광화이버 레인지

[mm]

175

OBF

광화이버 레인지

[mm]

370

OO50

광화이버 레인지

[mm]

700

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...70

기계적 데이터

무게

[g]

8,2

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M5

총길이

[mm]

구성가능

섬유(파이버) 배열



E20767



광화이버 투과형 센서용 감지부

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

재질	하우징: 황동 흰색 청동 코팅
화이버 재질	PMMA
화이버 헤드 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M5 워셔: 4
비고	
포장당	1 갯수