


# E20827



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-50-V-V-R5



어플리케이션	
동작원리	투과형 센서
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OBF; ODF; OMF
OBF	
광화이버 레인지 [mm]	1000
ODF	
광화이버 레인지 [mm]	4
OMF	
광화이버 레인지 [mm]	800
작동 조건	
주변온도 [°C]	-58...315
기계적 데이터	
무게 [g]	196
감지부 버전	ㄱ자형
감지부 직경 [mm]	5
총길이 [mm]	900
최소 탄성반경 [mm]	19
섬유(파이버) 배열	●

# E20827



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-50-V-V-R5

화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스테인레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	스테인레스 (1.4305 / 303)
<b>액세서리</b>	
구성 부품	잠금 너트: 2 스프링 와셔: 2
<b>비고</b>	
포장당	1 갯수