
E20828

투과형 센서를 통한 광화이버

FE-50-V-V-R5



어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OBF; ODF; OMF
OBF		
광화이버 레인지	[mm]	1000
ODF		
광화이버 레인지	[mm]	4
OMF		
광화이버 레인지	[mm]	800
작동 조건		
주변온도	[°C]	-58...315
기계적 데이터		
무게	[g]	174
감지부 버전		ㄱ자형
감지부 직경	[mm]	5
총길이	[mm]	900
최소 탄성반경	[mm]	19
섬유(파이버) 배열		◉

E20828

투과형 센서를 통한 광화이버

FE-50-V-V-R5

화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
비고	
포장당	1 갯수