


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6/1M



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF; OOF; OCF
---------------------	--------------------

OCF

광화이버 레인지 [mm]	330
---------------	-----

OKF

광화이버 레인지 [mm]	40
---------------	----

OOF

광화이버 레인지 [mm]	200
---------------	-----

OUF

광화이버 레인지 [mm]	40
---------------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...290
-----------	-----------

기계적 데이터

무게 [g]	59,5
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6

E20071



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6/1M

감지부 길이	[mm]	35
총길이	[mm]	1000
최소 탄성반경	[mm]	20; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열		①
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄
액세서리		
구성 부품		육각형 너트: 2 x M6, 스텐레스
		톱니 잠금 와셔: 2
		머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
비고		
포장당		1 갯수