


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-A-V-E1



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

어플리케이션

높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

광화이버 레인지

[mm]

460

OKF

광화이버 레인지

[mm]

50

OOF

광화이버 레인지

[mm]

160

OUF

광화이버 레인지

[mm]

50

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

기계적 데이터

무게

[g]

69

감지부 버전

일자형

감지부 직경

[mm]

1

E20127



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-A-V-E1

감지부 길이	[mm]	5
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열		●
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		알루미늄
액세서리		
구성 부품		E20103
비고		
포장당		1 갯수