


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-A-A-M4



어플리케이션

동작원리	투과형 센서
어플리케이션	높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OCF; OKF; OOF; OUF
---------------------	--------------------

OCF (High Power)

광화이버 레인지 [mm]	1200
---------------	------

OKF

광화이버 레인지 [mm]	120
---------------	-----

OOF

광화이버 레인지 [mm]	400
---------------	-----

OUF

광화이버 레인지 [mm]	120
---------------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...290
-----------	-----------

기계적 데이터

무게 [g]	56
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M4

E20128



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-A-A-M4

감지부 길이	[mm]	15
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열		●
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄
액세서리		
구성 부품		육각형 너트: 4 x M4
		톱니 잠금 와셔: 4
		머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
비고		
포장당		1 갯수