


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-A-A-R6



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

어플리케이션

높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OIF

OIF

광화이버 레인지

[mm]

300

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

기계적 데이터

무게

[g]

113,5

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

6

총길이

[mm]

600

최소 탄성반경

[mm]

30; (고정 설비함)

섬유(파이버) 배열



재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

E20161



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-A-A-R6

화이버 피복 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	마운팅 클램프:, E10221
비고	
포장당	1 갯수