


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E21103

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OB50; OBF; OO50

OB50

광화이버 레인지

[mm]

250

OBF

광화이버 레인지

[mm]

350

OO50

광화이버 레인지

[mm]

750

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...60

기계적 데이터

무게

[g]

0,047

감지부 버전

일자형

E21101



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

감지부 스레드		M3
감지부 길이	[mm]	20
총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	3
섬유(파이버) 배열		
전선 심의 지름	[mm]	1,2
광화이버 직경	[mm]	613 x 0,06
외부 직경	[mm]	2,2
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PE
액세서리		
구성 부품	육각형 너트: 4 x M3 톱니 잠금 와셔: 4	
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구:, E20600	
비고		
포장당	1 갯수	