


광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	작은 굽힘 반지름

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------	----------------------

OB50

광화이버 레인지 [mm]	10
---------------	----

OBF

광화이버 레인지 [mm]	10
---------------	----

OCF (High Power)

광화이버 레인지 [mm]	160
---------------	-----

OO50

광화이버 레인지 [mm]	30
---------------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...60
-----------	----------

기계적 데이터

무게 [g]	33,5
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M4

E21106



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

감지부 길이	[mm]	23
총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	3
섬유(파이버) 배열		⦿
전선 심의 지름	[mm]	0,5
광화이버 직경	[mm]	2x 217 x 0,06
외부 직경	[mm]	1
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PE

액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M4
	톱니 잠금 와셔: 2
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구: E20600

비고	
포장당	1 갯수