


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 유리렌즈

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
어플리케이션	산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OBF; OCF; OOF
---------------------	---------------

OBF

광화이버 레인지 [mm]	950
---------------	-----

OCF (High Power)

광화이버 레인지 [mm]	4000
---------------	------

OOF

광화이버 레인지 [mm]	3000
---------------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...70
-----------	----------

기계적 데이터

무게 [g]	78,5
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
총길이 [mm]	5000
최소 탄성반경 [mm]	30

E21164



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

섬유(파이버) 배열	●
전선 심의 지름 [mm]	1
화이버 재질	PMMA
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PE
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M6, 스텐레스 톱니 잠금 와셔: 4
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구:, E20600
비고	
포장당	1 갯수