


광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 육각 소켓 3 mm
2 마운팅 공구용 드릴 홀 (hole)

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OBF; OO50; OCF

OBF

광화이버 레인지

[mm]

70

OO50

광화이버 레인지

[mm]

150

E21316



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
광화이버 레인지	[mm]	490
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...70
기계적 데이터		
무게	[g]	50
감지부 버전		ㄱ자형
감지부 스레드		M6
총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	2
섬유(파이버) 배열		⦿
전선 심의 지름	[mm]	1
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		PE
액세서리		
구성 부품		육각형 너트: 2 x M6
		톱니 잠금 와셔: 2
액세서리 (옵션)		광화이버용 절단기구:, E20600
비고		
포장당		1 갯수