


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



어플리케이션

동작원리	투과형 센서
어플리케이션	로봇 어플리케이션 분야를 위한 굽힘에 내구성있는 디자인; 산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OBF; OO50; OCF
---------------------	----------------

OBF

광화이버 레인지 [mm]	56
---------------	----

OO50

광화이버 레인지 [mm]	120
---------------	-----

OCF (High Power)

광화이버 레인지 [mm]	550
---------------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...70
-----------	----------

기계적 데이터

무게 [g]	33,6
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M4
총길이 [mm]	2000
최소 탄성반경 [mm]	2

E21323



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

섬유(파이버) 배열	●
전선 심의 지름 [mm]	4 x 0,25
화이버 재질	PMMA
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	PE
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M4 톱니 잠금 와셔: 4
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구:, E20600
비고	
포장당	1 갯수