


IO-Link 디스플레이

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

어플리케이션

동일한 마스터에 연결된 센서의 모든 프로세스값을 디스플레이함

전기적 데이터

동작 전압

[V]

18...30 DC

전류소모

[mA]

< 47

최소 절연 내구성

[MΩ]

100; (500 V DC)

보호 클래스

III

양극성 전환 방지

yes

소프트웨어 / 프로그래밍

파라미터 셋팅 옵션

디스플레이, 표시

인터페이스

통신 인터페이스

IO-Link

전송 타입

COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)

IO 링크 수정

1.1

SDCI 표준

IEC 61131-9

프로파일

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

SIO 모드

아니오

필수 마스터 포트 타입

A

최소 프로세스 주기시간

[ms]

11,2

DeviceIDs 지원됨

작동 방식

DeviceID

default

824

작동 조건

주변온도

[°C]

0...60

E30443



IO-Link 디스플레이

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

저장온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 65; IP 67

테스트 / 인증서

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[년 (해)]	398

기계적 데이터

무게	[g]	171,5
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; 플루오르 탄성고무 (FKM);

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이		컬러 디스플레이 1,44", 128 x 128 화소(화면 구성단위)
		2 x LED, 황색

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상

코어 색상 :

BK =
BN =
BU =

흑색
갈색
청색