


AC1404



PLC를 보유한 AS 인터페이스 Profinet gateway

SmartPLC DataLine 2ASi PN



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
전류소모	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	500; (외부 공급: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)		2
전기적 분리		yes
출력		
전압 레인지 DC	[V]	PELV 준수
인터페이스		
통신 인터페이스		Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT		
기록문(프로토콜)		EtherCAT
사용 유형		프로그래밍
Ethernet - EtherNet/IP		
기록문(프로토콜)		EtherNet/IP
사용 유형		프로그래밍
Ethernet - Modbus TCP		
전송 속도		10 MBaud; 100 MBaud
커넥터 타입		RJ45
기록문(프로토콜)		Modbus TCP



PLC를 보유한 AS 인터페이스 Profinet gateway

SmartPLC DataLine 2ASi PN

사용 유형	프로그래밍	
Ethernet - PROFINET		
전송 속도	100 MBaud	
커넥터 타입	RJ45	
기록문(프로토콜)	PROFINET	
사용 유형	데이터 전송	
인터페이스에 대한 참고사항	Device Class B	
Ethernet - TCP/IP		
전송 속도	10 MBaud; 100 MBaud	
커넥터 타입	RJ45	
기록문(프로토콜)	TCP/IP	
사용 유형	프로그래밍	
Ethernet - UDP/IP		
전송 속도	10 MBaud; 100 MBaud	
커넥터 타입	RJ45	
기록문(프로토콜)	UDP/IP	
사용 유형	프로그래밍	
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
보호등급	IP 20	
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	37
AS-i 특성값		
AS-i 버전	3.0	
AS-i 마스터 프로파일	M4	
AS-i-증명서	97301	
기계적 데이터		
무게	[g]	726
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
재질	알루미늄 파우더 코팅함; 얇은 강판 아연 도금; PC	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	1 x LED, 적색 / 녹색
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
액세서리		
구성 부품	터미널	
비고		
포장당	1 갯수	

AC1404



PLC를 보유한 AS 인터페이스 Profinet gateway

SmartPLC DataLine 2ASi PN

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²

연결부

	AS-i 2+
	AS-i 2-
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V