


E30151



프로세스 센서용 용접 어댑터
ADAPT M12-WELDING ACCESSORY



1 밀폐 모서리

EC 1935/2004

어플리케이션

매체 온도	[°C]	< 250
정격압력	[bar]	50

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	33,05
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
조임 토크	[Nm]	5...20
센서 접속		M12 x 1,5 씰링 콘
프로세스 커넥션		용접 어댑터 Ø 19 mm

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------