


IO-Link 디스플레이

IO-Link DISPLAY 1,44"



어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	컨트롤러로부터 할당된 자유롭게 정의되는 프로세스 값, 텍스트 및 메시지를 디스플레이함

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC
전류소모 [mA]	< 47
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

소프트웨어 / 프로그래밍

파라미터 셋팅 옵션	디스플레이, 표시 (숫자, 텍스트, QR 코드)
------------	----------------------------

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
프로파일	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO 모드	아니오	
필수 마스터 포트 타입	A	
프로세스 데이터 바이너리	6	
최소 프로세스 주기시간 [ms]	8,4	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	681



IO-Link 디스플레이

IO-Link DISPLAY 1,44"

작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[년 (해)]	5,63
기계적 데이터		
무게	[g]	174
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; 플루오르 탄성고무 (FKM); PA 6.6-GF30	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		컬러 디스플레이 1,44", 128 x 128 화소(화면 구성단위)
		2 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 접촉점: 금으로 도금함		