


E35010



온도 센서용 보호관

THERMOWELL D10/G1/2/L=100



어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 100 mm
정격압력 [bar]	16

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L [mm]	82
---------------	----

기계적 데이터

무게 [g]	128,8
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	G 1/2 Ø 10 mm
프로세스 커넥션	G 1/2

비고

포장당	1 갯수
-----	------