


E35050



온도 센서용 보호관

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



어플리케이션	
디자인	온도센서용 EL = 500 mm
정격압력 [bar]	16
측정 범위 / 설정 범위	
프로브 길이 L [mm]	482
기계적 데이터	
무게 [g]	271
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	G 1/2 Ø 10 mm
프로세스 커넥션	G 1/2
비고	
포장당	1 갯수