


E35060



적외선 온도센서용 측정 헤드
SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

작동 조건

주변온도 [°C] -20...250

기계적 데이터

무게 [g] 169,5

재질 AIMg(알루미늄 마그네슘)3 흑색 알루미늄 도금함; 스텐레스 (1.4305 / 303); 잠금 너트: 스텐레스 (1.4301 / 304); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM)


렌즈 재질 강화 광학유리

조임 토크 [Nm] 0,165

비고

포장당 1 갯수

다이아그램 및 그래프



- 1 측정된 스폿 직경
- 2 측정 거리