


PLC를 보유한 AS 인터페이스 Modbus/TCP gateway

ControllerE 2Mstr EN RS232

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

어플리케이션 분산화된 컨트롤러; EtherNet/IP gateway; 웹 서버

전기적 데이터

동작 전압 [V]	24 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 700
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	10
최대 전원 소모 [VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)	2

인터페이스

통신 인터페이스 RS232; Ethernet

이더넷

전송 속도	10; 100
기록문(프로토콜)	Modbus TCP; TCP/IP
사용 유형	데이터 전송

RS232

R232 인터페이스 수	1
전송 속도	9600...115200 Baud



PLC를 보유한 AS 인터페이스 Modbus/TCP gateway

ControllerE 2Mstr EN RS232

커넥터 타입		RJ11
사용 유형		프로그래밍
인터페이스에 대한 참고사항		전기 절연형
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급		IP 20
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
AS-i 마스터 프로파일		M3
AS-i-증명서		61110
기계적 데이터		
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질		알루미늄; 얇은 강판 아연 도금
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	4 x LED, 적색
		5 x LED, 녹색
		3 x LED, 황색
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
연결부		

