


E35110



온도 센서용 보호관

THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100



어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 100 mm
정격압력 [bar]	16

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L [mm]	72
---------------	----

기계적 데이터

무게 [g]	120
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속	1/2" NPT Ø 10 mm
프로세스 커넥션	1/2" NPT

비고

포장당	1 갯수
-----	------