




PLC를 보유한 AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
어플리케이션	분산화된 컨트롤러; PROFIBUS DP gateway	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	24 DC
절연 등급	[V]	500
전류소모	[mA]	< 500
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	10
최대 전원 소모	[VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)		1
전기적 분리		yes
인터페이스		
통신 인터페이스	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
전송 표준	EN 50170	
전송 속도	12 MBaud	



PLC를 보유한 AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

기록문(프로토콜)		Profibus DP	
사용 유형		데이터 전송	
인터페이스에 대한 참고사항		진단 기능	
RS232			
R232 인터페이스 수		1	
전송 속도		9600...115200 Baud	
커넥터 타입		RJ11	
사용 유형		프로그래밍	
인터페이스에 대한 참고사항		전기 절연형	
작동 조건			
주변온도		[°C]	0...60
저장온도		[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도		[%]	95
보호등급		IP 20	
AS-i 특성값			
AS-i 버전		2.1	
AS-i 마스터 프로파일		M3	
기계적 데이터			
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
크기		[mm]	86 x 131 x 107
재질		알루미늄; 얇은 강판 아연 도금	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		동작원리	2 x LED, 적색
			2 x LED, 녹색
			2 x LED, 황색
			그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
연결부			

