


E35220



온도 센서용 용접 보호관

WELDING THERMOWELL G1/2



어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 200 mm
정격압력 [bar]	100

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L [mm]	173
---------------	-----

기계적 데이터

무게 [g]	505
크기 [mm]	Ø 10
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속	G 1/2
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 30 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	< 0,6 / -

비고

포장당	1 갯수
-----	------