


AC1365



PLC를 보유한 AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE M4 1Mstr DPV1

단종제품
대체 제품: AC1411
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
AC14 타입의 대체품은 AC13의 유닛 마스터 파일 (GSD)과 호환 모드 (AC1366)에서 작동할 수 있습니다.



1 디스플레이



어플리케이션		
어플리케이션	분산화된 컨트롤러; PROFIBUS DP gateway	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	24 DC
절연 등급	[V]	500
전류소모	[mA]	< 500
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	10
최대 전원 소모	[VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)		1
전기적 분리		yes



PLC를 보유한 AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE M4 1Mstr DPV1

인터페이스		
통신 인터페이스	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
전송 표준	EN 50170	
전송 속도	12 MBaud	
기록문(프로토콜)	Profibus DP	
사용 유형	데이터 전송	
인터페이스에 대한 참고사항	진단 기능	
RS232		
R232 인터페이스 수	1	
전송 속도	9600...115200 Baud	
커넥터 타입	RJ11	
사용 유형	프로그래밍	
인터페이스에 대한 참고사항	전기 절연형	
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
보호등급	IP 20	
AS-i 특성값		
AS-i 버전	2.11; 3.0	
AS-i 마스터 프로파일	M4	
기계적 데이터		
무게	[g]	550
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
재질	알루미늄; 얇은 강판 아연 도금	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	2 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
비고		
포장당	1 갯수	



PLC를 보유한 AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE M4 1Mstr DPV1

전기적 연결

연결부

