

AC2415




AS 인터페이스 CompactLine 모듈

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2411

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

어플리케이션	필드 설치
--------	-------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 142
최대 전류 부하 합계	[A]	4
내장된 watchdog		yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급	[V] 20...30
입력의 최대 총 정격전류	[mA] 100



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력	
전기적 디자인	AS-i
디지털 출력 수	2
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	10...30; (PELV 준수; 원형 케이블을 통합)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	2000
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서	
EMC	EN 50295

AS-i 특성값						
AS-i-프로필		S-3.0				
AS-i I/O 구성		[hex] 3				
AS-i ID 코드		[hex] 0				
AS-i-증명서		05801				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		소켓	I-1	I-2	O-3	O-4
		핀	2+4	2+4	4	4

기계적 데이터	
재질	PUR

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
	동작원리	LED, 황색

비고	
비고	입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.
포장당	1 갯수

AC2415




AS 인터페이스 CompactLine 모듈

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


전기적 연결

케이블: 2 m; 5 x 1,5 mm²

연결부



; 코딩: A



1	입력
2+4	센서 공급 L+
3	전산자료 입력 내부 브리지됨
3	센서 공급 L-