




온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 83 mm
정격압력 [bar]	25

기계적 데이터

무게 [g]	108,4
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 3/8 나사 내면홀 Ø 3 mm
프로세스 커넥션	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	< 0,4 / -
설치 길이 EL [mm]	50
보어 길이 BL [mm]	83

비고

포장당	1 갯수
-----	------