


E40082



프로그레시브 링 피팅을 보유한 T 피스

T-PIECE QL22-18-22/MS



어플리케이션	
디자인	프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 M26x1,5
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	160
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게 [g]	378,2
마운팅 타입	권장사항: 정밀 강철 파이프 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
재질	황동 (2.0401)
센서 접속	M26 x 1,5
프로세스 커넥션	Ø 22 mm
액세서리	
액세서리 (옵션)	어댑터: 1 x M18 x 1,5, 유량 센서를 위한 직접적인 접속, E40104
비고	
포장당	1 갯수