


E43002



레벨센서용 용접 어댑터

WELDING ADAPTER 50/D16



어플리케이션	
디자인	정전용량형 레벨 센서용 LK, LI, LT, LL
설치	나사로 돌려 조여줌
정격압력 [bar]	0,5
작동 조건	
주변온도 [°C]	0...80
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게 [g]	394,5
크기 [mm]	Ø 50 / L = 37,5
재질	플랜지: 스텐레스; 마디가 있는너트: 스텐레스; 스페이스 바: 황동; 압축고리: 플루오르 탄성고무 (FKM)
조임 토크 [Nm]	6...9
센서 접속	Ø 16 mm
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 50 mm
비고	
포장당	1 갯수