




엔코더용 유연한 커플링

COUPLING 19,2-4-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 깊이 der Klemmnabe

기계적 데이터

무게	[g]	14,8
크기	[mm]	Ø 19 / L = 22
재질		알루미늄
조임 토크	[Nm]	나사 조임 토크: 80 Ncm
외부 직경 D	[mm]	19
내부 직경 1	[mm]	4
내부 직경 2	[mm]	6
클램핑 허브 깊이	[mm]	6
스크류 클램핑	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
길이	[mm]	22
최대 회전, 기계적	[U/min]	8000
방사축 주파의 최대 허용오차	[mm]	± 0,4
최대 방사 축 정렬불량	[mm]	± 0,25
최대 각도 변위	[°]	± 3,5

비고

비고	표시된 데이터는 23 ° C의 주변 온도에서 상단부의 허브 보링을 가진 커플링에 적용됩니다. 방사오차, 각도오차 그리고 축 방향의 오차를 위한 값은, 작동중에 그들의 최대치를 한꺼번에 도달해서는 안되는 최고의 값을 일컬음.
포장당	1 갯수