AC2463


AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactLine 8DI M12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5210

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 AS-i-전압 공급
2 적외선 어댑터를 고정시킴
3 접지스프링

어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	250
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 8
입력		
디지털 입력 수		8; (2 x Slave)
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	20...30; (cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2")
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	200; (각각의 슬레이블를 위함)

AC2463

AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactLine 8DI M12

입력 전류 높음	[mA]	6...10				
입력 전류 낮음	[mA]	0...2				
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11				
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes				
출력						
전기적 디자인		AS-i				
작동 조건						
주변온도	[°C]	-25...80				
보호등급		IP 67				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.1				
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능				
주소 지정 모드 확장		아니오				
AS-i-프로필		S-0.1.E				
AS-i I/O 구성	[hex]	0				
AS-i ID 코드	[hex]	1.E				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		입력	1	2	3	4
		소켓	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		핀	4	2 4	4	2 4
기계적 데이터						
마운팅 타입		AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨				
크기	[mm]	60 x 152 x 24,4				
재질		PUR				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동	LED, 녹색			
		오류	LED, 적색			
		동작원리	LED, 황색			
비고						
비고		다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-, I+, I1, I2, I3, I4 연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.				
포장당		1 갯수				


AC2463

AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactLine 8DI M12

전기적 연결

연결부



커넥터: M12