


스프링 디스크 -결합이 전기적 분리

SPRING COUPLING 30-10-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 깊이 der Klemmnabe

기계적 데이터

무게	[g]	29,9
크기	[mm]	Ø 30 / L = 22
재질		알루미늄; PA
조임 토크	[Nm]	나사 조임 토크: 120 Ncm; 스프링 디스크 커플링: 60 Ncm
외부 직경 D	[mm]	30
내부 직경 1	[mm]	10
내부 직경 2	[mm]	10
클램핑 허브 깊이	[mm]	7
스크류 클램핑	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
길이	[mm]	22
최대 회전, 기계적	[U/min]	12000
방사축 주파의 최대 허용오차	[mm]	± 0,4
최대 방사 축 정렬불량	[mm]	± 0,3
최대 각도 변위	[°]	± 2,5
토션 스프링의 강성 (rigidity)	[Nm/rad]	50

비고

비고	표시된 데이터는 23 ° C의 주변 온도에서 상단부의 허브 보링을 가진 커플링에 적용됩니다. 방사오차, 각도오차 그리고 축 방향의 오차를 위한 값은, 작동중에 그들의 최대치를 한꺼번에 도달해서는 안되는 최고의 값을 일컬음.
포장당	1 갯수