


엔코더용 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘

DRAW WIRE 10000



1 아일렛 (eyelet) 20,2 mm Ø

제품 특성

축 디자인	슬리드 (Solid) 축
축 직경 [mm]	6

어플리케이션

디자인	58 mm 싱크로 플랜지 그리고 6 mm 슬리드 축을 보유한 엔코더용
-----	--

정확성 / 편차

정확성	± 0,01 % FSO
반복성	± 0,001 % FSO


작동 조건

주변온도 [°C]	-20...80
저장온도 [°C]	-40...80

엔코더용 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘

DRAW WIRE 10000

보관 습도		[%]		5...95; (비응축)	
테스트 / 인증서					
쇼크 내구성		IEC628-2-27		50 g / 20 ms	
진동 내구성		IEC68-2-6		20 g / 20..200 Hz	
기계적 데이터					
무게		[g]		3510,8	
크기		[mm]		115 x 168,7 x 115	
탑 플랜지 지름		[mm]		58	
재질		하우징: 알루미늄 알루마이트로 도금함; 전선: 스텐레스 폴리아미드 코팅됨			
축 디자인		솔리드 (Solid) 축			
축 직경		[mm]		6	
최대 측정 길이		[mm]		10000	
와이어 드럼 둘레		[mm]		315	
전선 지름		[mm]		1	
전선 연결		20,2; (아일렛 (eyelet))			
전선 특성		전선 범위 최대 속도	[m /s]	2	
		전선 최대 가속도	[g]	6	
		최대 확장력	[N]	21	
		최소 함몰력	[N]	8	
고정 플랜지		동시성을 가진 플랜지(이음고리)			
액세서리					
구성 부품		고정나사: 3 x M4			
		실린더 나사: 4 x M4			
		워셔			
		동시성을 가진 플랜지(이음고리)			
		엔코더용 커플링			
비고					
포장당		1 갯수			
다이아그램 및 그래프					



설치 설명서