


AC2484



AS 인터페이스 CompactLine 모듈
CompactM8 4DI



어플리케이션

어플리케이션	필드 설치
--------	-------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	230

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	180
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
저장온도 [°C]	-25...60
최대 상대 공기습도 [%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM8 4DI

테스트 / 인증서									
EMC		EN 62026-2							
		EN 50581							
MTTF		[년 (해)]		256					
UL 인증서		전압 공급				Class 2			
AS-i 특성값									
AS-i 버전		2.11; 3.0							
주소 지정 모드 확장		yes							
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4							
AS-i-프로필		S-0.A.E							
AS-i I/O 구성		[hex]		0					
AS-i ID 코드		[hex]		A.E					
AS-i-증명서		100801							
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3			
		입력	I-1	I-2	I-3	I-4			
파라미터 비트(매개변수 단위)의 편입		파라미터 단위	표시						
		P0	사용되지 않음						
		P1	주변장치 결함 표시	: 1	활성화됨	/ 0	비활성화됨		
		P2	사용되지 않음						
		P3	사용되지 않음						
기계적 데이터									
무게		[g]		110,5					
마운팅 타입		후면조립							
크기		[mm]		90,5 x 30 x 23,5					
재질		PBT							
디스플레이 / 작동 요소									
디스플레이		스위칭 상태				LED, 황색 I1...I4			
		작동				LED, 녹색 AS-i			
		오류				LED, 적색			
전기적 연결									
모듈 연결		M12							
액세서리									
구성 부품		라벨 태그							
		보호 마개: 2							
액세서리 (옵션)		보호 캡: M8, E73005							
		평형 케이블 탭(중간 접점): 1 m, 둥근 케이블, E70583							
		평형 케이블 탭(중간 접점): M12, E70096							
		DIN 레일 어댑터:, E73006							
비고									
비고		다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:							
		I-, I+, I1, I2, I3, I4							
		연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.							




AS 인터페이스 CompactLine 모듈
CompactM8 4DI

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - AS-i


커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	AS-i +
3	AS-i -

전기적 연결 - 입력

커넥터: 4 x M8; 코딩: A



1	입력
3	센서 공급 L+
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력